



## BUHRS サンプルアタッチャー



### サンプル供給をもっと手軽に！

パウチやカードなどの商品サンプルをもっと手軽に包装したり、既存システムに組み込めないか、というお客様のお声から、バース・ジャパンが考案・監修しました。バースサンプルアタッチャーはバースラッピングシステムはもちろん、他社のラインにも簡単に組み込め、可動式で必要な時だけ設置が可能です。

単体・連包のどちらのサンプルパウチでも対応可能。連包サンプルパウチはワインダーから供給され、一つずつカット後、ホットメルトで台紙に固定されます。単体サンプルの場合は、カセットに事前に積んでいたパウチをサクシヨンカップがひとつずつ吸着し、事前に台紙上に塗布されたホットメルトによって固定されます。導入後、サンプル形状が変更になった場合でも、サンプルフィーダーを入れ替えればそのまま使用可能です。



ホットメルト塗布ガン



連包タイプ



単包タイプ

## 技術仕様

### バースサンプルアタッチャー 単包タイプ

- 機械速度：
  - 最大 120個/分
  - \* 処理速度はプロダクトの寸法により変わります。
- プロダクトの寸法（長さ×幅）：
  - 最小： 30 x 20 mm
  - 最大： 200 x 200 mm
- 必要動力源
  - 3相AC200/220V,50/60Hz 1.0kVA
  - ドライエア 0.5 Mpa 110L/分

### バースサンプルアタッチャー 連包タイプ

- 機械速度：
  - 最大 200個/分
  - \* 処理速度はプロダクトのカット寸法により変わります。
- プロダクトの寸法（長さ×幅×厚み）：
  - 最大： 150 x 100 mm x 30mm
- 必要動力源
  - 3相AC200/220V,50/60Hz 1.5kVA
  - ドライエア 0.5 Mpa 100L/分
- システム概略寸法(長さ×幅×高さ):
  - 2560 x 1200 x 1900mm (単包タイプ)
  - 2560 x 1100 x 1553mm (連包タイプ)
  - (ホットメルト部は除く)

仕様書は予告なしに変更する場合があります。

## そのままピロー包装も！

横型ピロー包装機を接続すれば、台紙やちらしに接着したサンプルをそのままフィルム包装できます。手渡し配布はもちろん、既存システムのフィーダーにそのまま積める形状に仕上げます。



充実のバース・サービス：・テレフォンヘルプデスク ・トラブル予防・メンテナンス ・スペアパーツ  
・システム拡張 ・据付及び移設 ・トレーニング ・生産サポート ・生産検査 ・リモート診断

## バースグループ

100年以上の歴史を誇るバース・グループはグループ本社をオランダ・ザンダムにおき、世界中の販売代理店を通じ、グローバルな販売ネットワークを展開しています。

オランダ本社 ・Buhrs BV・Zaandam  
日本 ・Buhrs Japan K.K

TEL +31 (0) 75 7990600  
TEL +81 (0) 45 475 1258